

Acoplamiento EAMD-33-22-19-10X12

Número de artículo: 5030024

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	19 mm
Diámetro de acogida 2	10 mm
Tamaño	33
Longitud nominal	22 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	4.6 kgmm ²
Momento de giro transmisible	9 Nm
Peso del producto	46.1 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS