

Caballote LN-40

Número de artículo: 5148

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	192 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero templado