


# Bloque de conexión MHP2-PR2-5

Número de artículo: 525122

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                 |
|---|---------------------------------------|
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 2                                     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado      |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Peso del producto                       | 254 g                                 |
| Tipo de fijación de la placa base       | Con taladro pasante<br>Con perfil DIN |
| Tipo de fijación de la válvula          | Con rosca interior                    |
| Conexión neumática 1                    | M7                                    |
| Conexión neumática 3                    | M7                                    |
| Conexión neumática 5                    | M7                                    |
| Material de la placa base               | Aleación de forja de aluminio         |