

# Módulo de alimentación de zonas de presión VIGZ-03-4,0-U


Número de artículo: 525434

Producto sustituido

FESTO

para terminal de válvulas 03 MIDI, para zona de presión y silenciador de gran superficie integrado

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	36 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Margen de tensión de funcionamiento DC	24 V
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Peso del producto	310 g
Tipo de fijación de la placa base	con rosca interior
Tipo de fijación de la válvula	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 5	G1/2