

Tubo de plástico
PAN-V0-12X1,5-GE
 Número de artículo: 525485

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	14 mm
Diámetro exterior del racor rápido roscado	12 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	65 mm
Diámetro interior	9 mm
Radio de flexión mín.	43 mm
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Aceite mineral: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C Agua: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral Agua (líquida, sin hielo)
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0 (revestimiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...90 °C
Peso del producto según la longitud	0.133 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 12 mm
Color	Amarillo
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PA12-P PVC-P