

# Kit de fijación CRSMB-8-32/100

Número de artículo: 525565

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	8
Forma constructiva	Para cilindros redondos
Posición de montaje	Cualquiera
para Ø de émbolo	Ø32-Ø100
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Grado de protección	IP65 IP68 IP69K
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso del producto	3 g
Tipo de fijación	Unido con pegamento
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado TPE-U (PU)