

Conexión de bus
FBA-1-SL-5POL
Número de artículo: 525634

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	26 g
Conexión eléctrica	9 pines/5 pines Zócalo recto / Conector recto Sub-D / -
Margen de tensiones de servicio DC	24 V
Carga admisible de corriente	4 A
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado