

Conexión de bus FBSD-KL-2X5POL

Número de artículo: 525635

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	20 g
Conexión eléctrica	5 pines/5 pines Conector acodado tipo zócalo/borne atornillado
Margen de tensiones de servicio DC	24 V
Carga admisible de corriente	12 A
Sección de cable	0.2 mm²...2.5 mm²
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado