

Posición intermedia externa SLG-Z-18-A

Número de artículo: 525681

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Módulo giratorio
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	1 bar...8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	75 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y pasador de ajuste
Conexión neumática	M3
Material de los topes	Acero niquelado
Material de las juntas	PUR
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado duro