

# conector SEA-GS-HAR-4POL

Número de artículo: 525928

Producto sustituido

[para terminales de válvulas.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:

[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con rosca
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	11,5 g
Conexión eléctrica	4 contactos M12x1 Conector recto / borne cortante
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 32 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 32 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Racor de cables	Pg9
Diámetro máximo admisible del cable	4 ... 5,1 mm
Diámetro admisible de un hilo	0,1 mm
Diámetro admisible de los hilos	1,2 ... 1,6 mm
Sección de la conexión	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc níquelado
Aislamiento admisible de hilos	PVC