



Ventosa
ESS-40-GT-G1/4
 Número de artículo: 525975

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	5.5 mm
Radio mínimo de pieza	35 mm
Diámetro nominal	2.5 mm
Diámetro de la ventosa	40 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	5.4 cm ³
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo, profundo
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	64 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	20 N
Peso del producto	16 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/4
Color	Rojo-marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Material del pivote atornillado	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®