



Ventosa
ESS-50-GT-G1/4
Número de artículo: 525979

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	8 mm
Radio mínimo de pieza	40 mm
Diámetro nominal	2.5 mm
Diámetro de la ventosa	50 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	11.2 cm ³
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo, profundo
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	97 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	30 N
Peso del producto	21 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/4
Color	Rojo-marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Material del pivote atornillado	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®