


Ventosa ESV-30-GT

Número de artículo: 526000

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	3.5 mm
Radio mínimo de pieza	26 mm
Diámetro de la ventosa	30 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	2.4 cm ³
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Redondo, forma de campana
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo, profundo
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Fuerza de separación con 70 % de vacío	36 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	36 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	13 N
Peso del producto	4.2 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Color	Rojo-marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®