


# Ventosa ESV-50-GT

Número de artículo: 526002

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	8 mm
Radio mínimo de pieza	40 mm
Diámetro de la ventosa	50 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	11.2 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Redondo, forma de campana
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo, profundo
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Fuerza de separación con 70 % de vacío	97 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	97 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	30 N
Peso del producto	9.2 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Color	Rojo-marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®