

Ventosa
ESV-40-BT

Número de artículo: 526006

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	9 mm
Radio mínimo de pieza	35 mm
Diámetro de la ventosa	40 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	9.8 cm ³
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Fuelle
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0.7 bar
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Fuerza de separación con 70 % de vacío	59 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	59 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	22 N
Peso del producto	10.5 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Color	Rojo-marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®