

Chapa de apantallado CPX-AB-S-4-M12

Número de artículo: 526184

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	20 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Humedad relativa del aire	Sin condensación
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado Según IEC 60529
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L