

# Conector SD-SUB-D-ST25

Número de artículo: 527522

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	51 g
Conexión eléctrica	25 pines Conector Sub-D
Margen de tensiones de servicio DC	250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	250 V
Carga admisible de corriente	5 A
Racor de cables	Pg11
Diámetro del cable admisible	7 mm...12 mm
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA
Material de las juntas	NBR
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Dorado