

**Lubricador**  
**MS6-LOE-1/4-U**  
 Número de artículo: 529781

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | 6                                                              |
| Serie                                              | MS                                                             |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°                                                |
| Forma constructiva                                 | Lubricador proporcional estándar                               |
| Llenado máximo de aceite                           | 80 cm³                                                         |
| Protección de funda                                | Integrado en la funda metálica de protección                   |
| Presión de funcionamiento                          | 1 bar...16 bar                                                 |
| Caudal mínimo para la función de lubricación       | 50 l/min                                                       |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 2500 l/min                                                     |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                  |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                               |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Aptitud para el contacto con alimentos             | Véase la información complementaria sobre el material          |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Viscosidad del aceite                              | ISO VG 32                                                      |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                                 |
| Peso del producto                                  | 810 g                                                          |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con accesorios<br>A elegir:       |
| Conexión neumática 1                               | G1/4                                                           |
| Conexión neumática 2                               | G1/4                                                           |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                              |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de aluminio                                |
| Material de la funda                               | Aleación de forja de aluminio                                  |