

Lubricador
MS6-LOE-3/8-U
 Número de artículo: 529785

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Forma constructiva	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	80 cm³
Protección de funda	Integrado en la funda metálica de protección
Presión de funcionamiento	1 bar...16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	50 l/min
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	5300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	810 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio