

Acoplamiento EAMC-40-66-11-11

Número de artículo: 530090

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	11 mm
Diámetro de acogida 2	11 mm
Tamaño	40
Longitud nominal	66 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	42.3 kgmm ²
Momento de giro transmisible	21 Nm
Peso del producto	139 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS