

# acoplamiento tipo zócalo KDS6-N-9


Número de artículo: 531655

Producto sustituido

FESTO

[Autosellante, para acoplamiento de seguridad según ISO 4414](#)

[Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,5 ... 12 bar
Caudal nominal normal	1.121 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	BIA TÜV
Peso del producto	97 g
Conexión neumática 1	N-9
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS