

Acoplamiento exterior KS3-1/8-I

Número de artículo: 531668

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4.95 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	225 l/min...617 l/min
Caudal nominal normalizado según ISO 8778	243.9 l/min...668.8 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete nominal	5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 15 %
Peso del producto	16 g
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Información sobre el material	Latón, níquelado