

# Acoplamiento exterior KS4-3/8-I

Número de artículo: 531679

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Diámetro nominal   | 7.85 mm   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)         | 756 l/min...1350 l/min  |
| Caudal nominal normalizado según ISO 8778                  | 819.5 l/min...1463.4 l/min  |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                       |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo  |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...60 °C  |
| Par de apriete nominal                                     | 21.5 Nm   |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 15 %  |
| Peso del producto  | 32 g  |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca interior G3/8   |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                   |
| Información sobre el material                              | Latón, niquelado  |