


Conector eléctrico tipo zócalo MHAP-PI-1

Número de artículo: 532182



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Clip
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	6 g
Conexión eléctrica	2 pines Zócalo
Margen de tensiones de servicio DC	60 V
Carga admisible de corriente	3 A
Longitud del cable	1 m
Diámetro del cable	1 mm
Estructura de cable	2 x 0,14 mm ²
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-20 °C...50 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre estañado