

Conector FBS-SUB-9-GS-IB-B

Número de artículo: 532217

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20 mm
Altura	62 mm
Longitud	61 mm
Protocolo	INTERBUS®
Funciones adicionales	Puente RBST integrado
Peso del producto	60 g
Interfaz de bus de campo	1x 5 terminales muelle
Diámetro del cable admisible	5 mm...10 mm
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado Según IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	95 % Sin condensación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de las tuercas de unión	Latón
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR