

Cabeza de rótula
SGS-5/16-24
Número de artículo: 532695

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	5/16-24 UNF-2B
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	53 g
	1.87 oz
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del anillo exterior	Latón
Material del cuerpo	Acero cincado
Material del anillo interior	Acero
Material de las tuercas	Acero, galvanizado