


Combinación de filtros LFMBA-1/2-D-MAXI-DA

Número de artículo: 532870

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	0.01 µm
Grado de eficacia del filtro	99.9999 %
Purga de condensado	Giro manual
Forma constructiva	Filtro de fibras
Volumen máx. de condensado	80 ml
Protección de funda	Funda metálica de protección
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Temperatura del medio	1.5 °C...60 °C
Contenido de aceite residual	0.01 mg/m³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	2362 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC