

Conjunto para la instalación MKRP-3

Número de artículo: 533634

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	3
Radio de flexión mín.	75 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	160 g
Material del adaptador	Acero
Material de la contratuerca	Latón Níquelado
Reducción de material	Latón Níquelado
Material del tubo flexible	PA
Material del tubo protector	PA
Material del racor	PA