

Silenciador
UC-1/4-20
Número de artículo: 534220

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	20
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Caudal contra atmósfera	3200 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	60 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso del producto	5.2 g
Conexión neumática	G1/4
Material del inserto amortiguador	PE
Material del pivote atornillado	PE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS