

Placa base CDSV5.0-AS-1/8

Número de artículo: 534434

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-5 °C...50 °C
Nivel de presión acústica	75 dB(A)
Grado de protección	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	690 g
Conexión eléctrica	Cable
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con rosca interior
Conexión para la abertura de aireación	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión aire de pilotaje 12	M5
Conexión aire de pilotaje 14	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS