

Accesorio final de carrera DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Número de artículo: 534475

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del cable admisible	7 mm...13 mm
Basado en la norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma constructiva	Redondo
Posición de montaje	Cualquiera
Resistencia a cortocircuitos	Pulsante
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Principio de medición	Inductivo
Indicador de posición de conmutación	sí
Margen de tensiones de servicio DC	10 V...30 V
Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento	0 mA...100 mA
Tensión de aislamiento	50 V
Corriente de salida máx.	100 mA
Salida	PNP
Resistencia a los picos de tensión	0.5 kV
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Conexión eléctrica	Borne atornillado
Racor de cables	M20x1,5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la cubierta del cuerpo	PC
Material de la base del cuerpo	ABS+PC
Material de la consola	ABS+PC