Conector
FBS-RJ45-8-GS

Número de artículo: 534494

Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	33 mm
Altura	41 mm
Longitud	20 mm
Peso del producto	15 g
Especificación cable Ethernet	Tipo: CAT.5 Diámetro de cada hilo: 0,89-0,99 mm AWG 24-26 hilos finos
Protección contra contacto directo e indirecto	PELV
Diámetro del cable admisible	4 mm...5.4 mm
Grado de protección	IP65 IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 % Sin condensación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR