

# Conector FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

Número de artículo: 534497

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20 mm
Altura	62 mm
Longitud	61 mm
Peso del producto	60 g
Interfaz de bus de campo	1x 9 bornes de conexión elástica
Diámetro del cable admisible	5 mm...10 mm
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado Según IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	95 % Sin condensación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de las tuercas de unión	Latón
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR