

# Acumulador de aire comprimido CRVZS-20

Número de artículo: 534845

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Volumen                                            | 20 l                                                                |
| Posición de montaje                                | Purga del condensado hacia abajo                                    |
| Conforme a la norma                                | AD 2000                                                             |
| Presión de funcionamiento                          | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.78 psi...232 psi  |
| Certificación                                      | TÜV                                                                 |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según la Directiva UE sobre equipos a presión                       |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | de acuerdo con la normativa del Reino Unido sobre equipos a presión |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]<br>Nitrógeno           |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 3 - riesgo de corrosión alto                                        |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Aptitud para el contacto con alimentos             | Véase la información complementaria sobre el material               |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...100 °C                                                     |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...100 °C                                                     |
| Par de apriete máx. de rosca de conexión           | 130 Nm                                                              |
| Par de apriete máx. de purga de condensado         | 27 Nm                                                               |
| Peso del producto                                  | 10208 g                                                             |
| Tipo de fijación                                   | Con taladro pasante                                                 |
| Conexión de la purga de condensado                 | G3/8                                                                |
| Conexión neumática                                 | G1                                                                  |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                   |
| Material del acumulador de aire comprimido         | Acero inoxidable de alta aleación                                   |