

Válvula de arranque progresivo MS12-DL

Número de artículo: 535033

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Función de escape | Estrangulable |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Accionamiento manual auxiliar | Ninguna |
| Forma constructiva | Asiento del émbolo |
| Tipo de reposición | Muelle mecánico |
| Tipo de control | Directo |
| Alimentación del aire de pilotaje | Interno |
| Sentido de flujo | No reversible |
| Función de la válvula | 2/2 |
| Presión de funcionamiento | 2 bar...20 bar |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 25000 l/min...42000 l/min |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 3600 g |
| Tipo de fijación | Instalación en la tubería Con accesorios A elegir: |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |