

**Lubricador
MS12-LOE**
Número de artículo: 535041

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Forma constructiva	Lubricador proporcional estándar
Presión de funcionamiento	1 bar...16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	400 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio