

Filtro micrónico MS12N-LFM

Número de artículo: 535045

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	MS
Tamaño	12
Forma constructiva	Filtro de fibras
Purga de condensado	Totalmente automático Totalmente automática, control eléctrico Manual sin enclavamiento Giro manual
Presión de funcionamiento	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS