


Bloque básico CDV15.0-GB8-DN

Número de artículo: 535839

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Largo | 244 mm |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 8 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 |
| Homologación | C-Tick |
| Peso del producto | 2.360 g |
| Tipo de fijación | con rosca interior y pernos separadores |
| Conexión para el orificio de barrido | G1/8 |
| Conexión neumática 2 | G1/8 |
| Conexión neumática 4 | G1/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |