


Bloque básico CDV15.0-GB4-DN

Número de artículo: 535840

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	132 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3
Homologación	C-Tick
Peso del producto	1.320 g
Tipo de fijación	con rosca interior y pernos separadores
Conexión para el orificio de barrido	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS