

# Unión de módulos MS12-MV

Número de artículo: 537134

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	500 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la placa	Fundición inyectada de aluminio
Material de los tornillos	Acero