


# placa base VABS-B6-PB-Q

Número de artículo: 537519

FESTO

para aire de servopilotaje externo.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	21 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	2 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	3 Nm
Peso del producto	22 g
Conexión del aire de pilotaje 12	M5
Conexión del aire de pilotaje 14	M5
Conexión neumática 1	Para cartucho de 18 mm
Conexión neumática 3	G1/4
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material de la placa base	PA reforzado