

Brida basculante SNCL-25-R3

Número de artículo: 537797

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Basado en la norma	ISO 21287
Variantes	Alto nivel de protección contra la corrosión
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso del producto	41 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio Con capa protectora
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación