

Fijación

SMBZ-8-32/100

Número de artículo: 537806

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | 8 |
| Forma constructiva | Para tirante |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| para Ø de émbolo | Ø32-Ø100 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...120 °C |
| Par de apriete | 0.5 Nm |
| Peso del producto | 14 g |
| Tipo de fijación | A presión |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | Aleación forjada de aluminio anodizado |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable de alta aleación |