


Fijación

SMBZ-8-125/320

Número de artículo: 537808

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	8
Forma constructiva	Para tirante
Posición de montaje	Cualquiera
para Ø de émbolo	Ø125-Ø320
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Par de apriete	0.5 Nm
Peso del producto	14 g
Tipo de fijación	A presión
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación