

Módulo electrónico VMPA2-FB-EMG-4

Número de artículo: 537984

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diagnosis | Baja tensión en válvulas |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 2 |
| Cantidad máxima de bobinas | 4 |
| Consumo de corriente con tensión de carga | 23 mA |
| Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento | 8 mA |
| Corriente nominal de arranque por bobina magnética | 99 mA a 24 ms |
| Corriente nominal con reducción de corriente | 18 mA después de 24 ms |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo (montado) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso del producto | 20 g |
| Material del cuerpo | POM |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |