

Módulo electrónico
VMPA2-MPM-EMM-2
Número de artículo: 537985



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	2
Cantidad máxima de bobinas	2
Corriente nominal de arranque por bobina magnética	100 mA a 30 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	20 mA después de 30 ms
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	20 g
Material del cuerpo	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS