

# Módulo electrónico VMPA1-MPM-EMM-4

Número de artículo: 537987

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Cantidad máxima de bobinas	4
Corriente nominal de arranque por bobina magnética	80 mA a 25 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	25 mA después de 25 ms
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	20 g
Material del cuerpo	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS