

Conducto de conexión NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Número de artículo: 538226

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	4-40 UNC-2B
Peso del producto	910 g
Conexión eléctrica 1	Zócalo sub-D, 25 pines
Conexión eléctrica 2	Extremo abierto, 25 hilos
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Longitud del cable	5 m
Propiedades del cable	Estándar
Radio de flexión mín. del cable	105 mm
Diámetro del cable	10.5 mm
Estructura de cable	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...50 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material del cuerpo	PBT
Material de las tuercas de unión	PA
Material de las juntas	TPE-O