

Silenciador UOM-3/8

Número de artículo: 538433

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de junta en el pivote atornillado	sin junta
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Silenciador abierto
Presión de funcionamiento del generador de vacío	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de fijación	Enroscable
Peso del producto	22.7 g
Conexión neumática	G3/8
Material del inserto amortiguador	Espuma de PU
Material del pivote atornillado	POM
Material del cuerpo	POM
Material del tubo interior	Aleación de aluminio forjado