Extensión de silenciador
UOMS-3/8

Número de artículo: 538437

Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de junta en el pivote atornillado	sin junta
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Silenciador abierto
Presión de funcionamiento del generador de vacío	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de fijación	Con enclavamiento
Peso del producto	17.5 g
Material del inserto amortiguador	Espuma de PU
Material del pivote atornillado	POM
Material del cuerpo	POM
Material del tubo interior	Aleación de aluminio forjado